

teaCo

Regular coffee server





パウダー飲料2種に加え、挽き豆を使った淹れたてのコーヒーを提供できます。コーヒーの味わいを効率よく抽出でき豆本来の風味が味わえます。ノンフロン冷媒を採用し新登場。

ノンフロン冷媒を採用。環境のことを考えたティーサーバー。

代替フロンよりもさらに地球にやさしいノンフロン冷媒HFO-1234yfを採用。地球温暖化係数(GWP)が低く、カーエアコンなどでも実績豊富な冷媒です。



参考:環境省HP



HTC-854RLNF



HTC-854RLBNF



ボタン1つでおいしいカフェオレも


●オプション設定です。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。



コーヒー豆の特長に合わせた攪拌時間の設定、蒸らし時間を設定できます。

どなたでもボタン1つで簡単に
おいしいコーヒーが味わえます。

コーヒー本来の風味を抽出できる 特殊な技術



手軽に本格コーヒーを楽しめる負圧吸引抽出方式フルワーを採用

攪拌混合	蒸らし	吸引分離
お湯にコーヒー豆が浸された所に空気を注入することで、お湯の中で豆が攪拌されます。	蒸らすことでコーヒー豆の成分を引き出します。	吸引しながら成分が十分引き出された後のコーヒーグラズとコーヒー液に分離し、抽出します。香り高いコーヒーのできあがり。

※“コーヒーグラズ”とは抽出後のコーヒー粉のことです。

商品特徴



特徴 1

いつでもおいしい
1杯1杯いつも淹れたてなので、レギュラーコーヒーの香りが広がります。浄水器を標準装備しているため、安心・安全・衛生的な飲料をお飲みいただけます。

特徴 2

1台で豊富な飲料バリエーション
コーヒー以外にも、緑茶や紅茶などのお茶類やスポーツドリンク、お湯・冷水がご利用いただけます。

特徴 3

まとめ取り対応
会議や来客などに、まとまった容量を1度に抽出することができます。
●約600mlまでご利用いただけます。

特徴 4

マグカップ・タンブラー対応
高さ約145mmのボトルが使用できます。専用ボタンのご利用でより便利にご利用いただけます。



公式ホームページで
使い方の動画を公開中

<https://www.ohori.com/product/supply/htc-854rl.shtml>

仕 様		
型名	HTC-854RLNF / HTC-854RLBNF	
飲料種類	レギュラーコーヒー1種 (HOT) パウダー飲料 2種 (HOT/COLD)、お湯、冷水	
抽出能力	HOT飲料	タンク容量 5.6L 給水温度 20℃ 80mL/杯、約400杯以上 (抽出温度70℃以上)
	COLD飲料	冷却タンク内冷水パイプクーラー式 給水温度 25℃ 80mL/杯、約180杯以上 (抽出温度10℃以下)
性能	原料容器	レギュラーコーヒー: 約1,800mL×1個、パウダー: 約800mL×2個
	冷凍サイクル	全密閉型 強制空冷式 冷凍HFO-1234yf (充填量70g)
Dタイプ (卓上式)	消費電力	給茶部 50/60Hz 1,030 W
	AC100V 冷水部	50/60Hz 145/150 W
PAタイプ (床置き式)	給排水方式	水道直結/直接排水
	製品寸法	幅 450×奥行 515×高さ 880mm
PBタイプ (床置き式)	製品質量	44Kg
	給排水方式	水道直結/直接排水
Tタイプ (床置き式)	製品寸法	幅 450×奥行 515×高さ 1,530mm
	製品質量	60Kg
Tタイプ (床置き式)	給排水方式	水道直結/容器排水
	製品寸法	幅 450×奥行 515×高さ 880mm
Tタイプ (床置き式)	製品質量	62Kg
	給排水方式	下部給水/容器排水
Tタイプ (床置き式)	製品寸法	幅 450×奥行 515×高さ 880mm
	製品質量	68Kg

●安全上のご注意
注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みください。
- アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
- アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 地震により自動お茶いれ機の転倒防止処置をしてください。振動により自動お茶いれ機が転倒し、けがや水漏れの原因となります。



長年ご愛用いただいている自動お茶入れ機の点検をぜひ!
機械が故障したと思われる場合は、電源スイッチを切り必ずお買い上げ頂いた販売店まで、機械点検・修理をご依頼ください。万が一に備えた各種保守サービスもございます。

発売元 **凰商事株式会社** www.ohori.com/

- 本 社 ●〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町12-19 Tel. 03-5367-6261 (代) Fax.03-5367-6450
- 北海道支店 ●〒065-0012 北海道札幌市東区北12条14-3-24 Tel. 011-704-8550 (代) Fax.011-704-8551
- 東北支店 ●〒981-3116 宮城県仙台市泉区高玉町2-13 Tel. 022-772-2280 (代) Fax.022-772-2282
- 北関東支店 ●〒370-0073 群馬県高崎市緑町1-12-9 Tel. 027-329-7331 (代) Fax.027-329-7330
- 首都圏支店 ●〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町12-19 Tel. 03-5367-6261 (代) Fax.03-5367-6450
- 中部支店 ●〒454-0912 愛知県名古屋市南区中川区野田1-617 Tel. 052-361-1360 (代) Fax.052-363-1722
- 関西支店 ●〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-2-7 Tel. 06-6785-0750 (代) Fax.06-6785-0755
- 中国・四国支店 ●〒731-0138 広島県広島市安佐南区福園3-46-7 Tel. 082-832-2305 (代) Fax.082-832-2306
- 九州支店 ●〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1-4-55 Tel. 092-434-1255 (代) Fax.092-451-4305

0120-915-746 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く) 製造元 **株式会社 LIC**

●お問い合わせはこちらまで。